


## Splitbox

ZDO6H05DMSS0010H15

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
| Silikonfri           | ja                                          |

## Elektriska data

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Anslutningsspänning            | [V] | 10...30 DC |
| Skyddsklass                    |     | II         |
| Max. strömbelastning per modul | [A] | 4          |
| Max. strömbelastning totalt    | [A] | 12         |

## Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektriskt utförande | PNP |
|----------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -15...80 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |



## Splitbox

ZDO6H05DMSS0010H15

## Mekaniska data

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Material                  | TPU |
| Gjuten-body material      | TPU |
| Antal portar i splitboxen | 6   |
| Anslutningstyp            | M12 |

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 12 x LED, gul |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

## Anmärkning


|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; 12 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )


## Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm





### Anslutning



|      | Ledarfärger : |
|------|---------------|
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GN = | grön          |
| GY = | grå           |
| PK = | rosa          |
| RD = | röd           |
| WH = | vit           |
| YE = | gul           |