


Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklass

IP 67



Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Antal portar i splitboxen	8
Anslutningstyp	M12

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - spår


Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19

Anslutning



Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul

E11022

Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19

