


Anslutningskabel hona

ADOGA040VAS0010E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...70

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 42

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11025



Anslutningskabel hona


ADOGA040VAS0010E04

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit