


Monteringsadapter för kapacitiva givare

MOUNTING ADAPTER D34MM POM


Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	8
------------------	-------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	83,7
Mått	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Gångbeteckning		G 1 1/2
Material		Adapter: POM
Givaranslutning		Klämanslutning Ø 34 mm
Processanslutning		gångad anslutning G 1 1/2 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------