


Monteringsadapter för kapacitiva givare

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-ring 44 x 2 mm

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...110

Mekaniska data

Vikt [g] 114,6

Mått [mm] G 1 1/2 / L = 65

Gängbeteckning G 1 1/2

Material Adapter: PVDF; Packning: EPDM

Givaranslutning gängad anslutning M30 x 1,5 Invändig gänga

Processanslutning gängad anslutning G 1 1/2 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning 1 antal