

Monteringsadapter för kapacitiva givare

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-ring 44 x 2 mm

Applikation

Medietemperatur	[°C]	-25...100
Medietemperatur, kort tid	[°C]	-25...110
Tryckhållfasthet	[bar]	8

Mekaniska data

Vikt	[g]	79,2
Mått	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Gängbeteckning		G 1 1/4
Material		Adapter: POM; Packning: EPDM
Givaranslutning		gängad anslutning M30 x 1,5 Invändig gänga
Processanslutning		gängad anslutning G 1 1/4 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------