


Anslutningskabel hona

ADOAH040ZDS0005E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	formgjuten zink

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink




E11045



Anslutningskabel hona

ADOAH040ZDS0005E04

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit