




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

AVDAC031--S0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	skruv
	Etikett

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

AVDAC031--S0002A03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp C DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PUR



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grön/gul