


Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11505

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	20 x 40 x 36
------	------	--------------

Material		PA
----------	--	----

Gjuten-body material		PA
----------------------	--	----

Material mutter		Mässing, förnicklad
-----------------	--	---------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor:

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

