

# E11058




## Lös honkontakt

SDOAH050MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11512

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



### Elektriska data

|                     |     |                   |
|---------------------|-----|-------------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|---------------------|-----|-------------------|

### Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Kapslingsklass |  | IP 67 |
|----------------|--|-------|

### Mekaniska data

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Mått | [mm] | 38 x 20 x 35 |
|------|------|--------------|

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Material |  | PA |
|----------|--|----|

|                      |  |    |
|----------------------|--|----|
| Gjuten-body material |  | PA |
|----------------------|--|----|

|                 |  |                     |
|-----------------|--|---------------------|
| Material mutter |  | Mässing, förnicklad |
|-----------------|--|---------------------|

### Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|

# E11058



## Lös honkontakt


SDOAH050MSSFKPG

### Elektrisk anslutning

klämmor:

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



### Anslutning

