

E11059




Anslutningskabel hona

ADOAG030--S0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10197

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
---------------------	-----	-------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 65
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	26 x 8 x 16
------	------	-------------

Material		TPU
----------	--	-----

Gjuten-body material		TPU
----------------------	--	-----

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Anslutningskabel hona

ADOAG030--S0002A03

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: snäppanslutning

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: snäppanslutning



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå