


Anslutningskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus
drift2 x LED, gul
1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt






Anslutningskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Elektrisk anslutning

Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
WH = blå
 vit

Elektrisk anslutning - Honkontakt



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad