


Y-anlutningskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Antal portar i splitboxen

2

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, röd

drift

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Y-anslutningskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

