


Anslutningskabel hona

ADOAF030VAS0005E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]	17 x 10 x 26
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)





Anslutningskabel hona

ADOAF030VAS0005E03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå