


Anslutningskabel hona

ADOAF030VAS0020E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	17 x 10 x 26
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning


Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)




E11091



Anslutningskabel hona

ADOAF030VAS0020E03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå