

E11095




Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0005E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11495

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 60 AC / < 75 DC

Skyddsklass III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67; (påskruvad)

Mekaniska data

Mått [mm] 10 x 10 x 31

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E11095



Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0005E03

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå