


Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0010E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67; (påskruvad)

Mekaniska data

Mått	[mm]	10 x 10 x 31
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



E11096



Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0010E03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå