

E11103




Lös honkontakt

SDOGH050MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11511

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------------	-----	-------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	20 x 20 x 52,5
------	------	----------------

Material		PA
----------	--	----

Gjuten-body material		PA
----------------------	--	----

Material mutter		Mässing, förnicklad
-----------------	--	---------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E11103



Lös honkontakt

SDOGH050MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 7

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

