

E11112




Lös honkontakt

SDOAH050MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11512

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 30 AC / < 36 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] 35 x 20 x 36

Material PA

Gjuten-body material PA

Material mutter Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E11112



Lös honkontakt

SDOAH050MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 7

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

