

E11129




Anslutningskabel hona

ADOAF030MSS0005X03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11239

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	PBT; PA
Gjuten-body material	PBT / PA
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E11129



Anslutningskabel hona

ADOAF030MSS0005X03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT / PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå