


Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040ZDSFKSK



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	15,4
Mått	[mm]	18 x 18 x 55
Material		PA 6.6
Gjuten-body material		PA 6.6
Material mutter		Zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Inpressningsteknik: 0,34...0,75 mm²; Ledarisolering: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Mantel: Ø 4...7,5 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: Zink, förnicklad



E11144



Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040ZDSFKSK

Anslutning

