


Lös honkontakt

SDOGH040PLSFKSK



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	13,5
Mått	[mm]	18 x 18 x 52
Material		PA 6.6
Gjuten-body material		PA 6.6
Material mutter		PA 6.6

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Inpressningsteknik: 0,34...0,75 mm²; Ledarisolering: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Mantel: Ø 4...7,5 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: PA 6.6



E11145

Lös honkontakt

SDOGH040PLSFKSK



Anslutning

