




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11432
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		skruv
		Etikett
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

