




Adapter hankontakt

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



| Elektriska data      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Anslutningsspänning  | [V]  | < 45 AC / < 70 DC   |
| Skyddsklass          |      | III                 |
| Driftförhållanden    |      |                     |
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...85            |
| Kapslingsklass       |      | IP 67               |
| Mekaniska data       |      |                     |
| Vikt                 | [g]  | 11,6                |
| Material             |      | Mässing förnicklad  |
| Gjuten-body material |      | Mässing, förnicklad |
| Anmärkning           |      |                     |
| Förpackning          |      | 1 antal             |



## Adapter hankontakt


ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

### Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad



### Anslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =           Ledarfärger :  
BN =           svart  
BU =           brun  
WH =           blå  
                  vit