


Anslutningskabel

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm






Anslutningskabel

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

