


Anslutningskabel hona

ADOGF040MSS0005H04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC151

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	139
Mått [mm]	10 x 10 x 31
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel hona

ADOGF040MSS0005H04

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit