


Splitbox

ZDO8F039MSS0005H10

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC054

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	6



Splitbox

ZDO8F039MSS0005H10


Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	663
Mått	[mm]	21 x 26 x 145
Material		PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material		PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M8
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk anslutning - spår		
Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad		
		



Splitbox

ZDO8F039MSS0005H10

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul