


## Splitbox

ZDO8F039MSS0010H10

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

## Elektriska data

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Anslutningsspänning            | [V] | 10...30 DC |
| Skyddsklass                    |     | III        |
| Max. strömbelastning per modul | [A] | 2          |
| Max. strömbelastning totalt    | [A] | 6          |


## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 68    |



## Splitbox

ZDO8F039MSS0010H10

| Mekaniska data                                                                                                                       |                                           |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt                                                                                                                                 | [g]                                       | 1172                                                                                   |
| Mått                                                                                                                                 | [mm]                                      | 21 x 26 x 145                                                                          |
| Material                                                                                                                             |                                           | PBT-GF20; Mässing förnicklad                                                           |
| Gjuten-body material                                                                                                                 |                                           | PBT-GF 20 / mässing, förnicklad                                                        |
| Antal portar i splitboxen                                                                                                            |                                           | 8                                                                                      |
| Anslutningstyp                                                                                                                       |                                           | M8                                                                                     |
| För användning i släpkedja                                                                                                           |                                           | ja                                                                                     |
| För användning i släpkedja                                                                                                           | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                                                                                                                                      | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                                                                                                                                      | Böjningscykler                            | > 5 Mio.                                                                               |
|                                                                                                                                      | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |
| Displayer / manöverelement                                                                                                           |                                           |                                                                                        |
| Display                                                                                                                              | Utgångsstatus                             | 8 x LED, gul                                                                           |
|                                                                                                                                      | drift                                     | 1 x LED, grön                                                                          |
| Anmärkning                                                                                                                           |                                           |                                                                                        |
| Förpackning                                                                                                                          |                                           | 1 antal                                                                                |
| Elektrisk anslutning                                                                                                                 |                                           |                                                                                        |
| kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm ) |                                           |                                                                                        |
| Elektrisk anslutning - spår                                                                                                          |                                           |                                                                                        |
| Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad                                |                                           |                                                                                        |
|                                                   |                                           |                                                                                        |



## Splitbox

ZDO8F039MSS0010H10

### Anslutning



|      | Ledarfärger : |
|------|---------------|
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GN = | grön          |
| GY = | grå           |
| PK = | rosa          |
| RD = | röd           |
| VT = | violett       |
| WH = | vit           |
| YE = | gul           |