


Splitbox

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC050

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...30 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning per modul [A]

2

Max. strömbelastning totalt [A]

6

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]

81,6



Splitbox

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Material	PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material	PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen	4
Anslutningstyp	M8

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



E11216



Splitbox

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

