


## Splitbox

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning per modul

[A]

2

Max. strömbelastning totalt

[A]

6

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

## Mekaniska data

Vikt

[g]

85,8

Material

PBT-GF20; Mässing förnicklad

Gjuten-body material

PBT-GF 20 / mässing, förnicklad

# E11219



## Splitbox

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Antal portar i splitboxen | 4  |
| Anslutningstyp            | M8 |

### Displayer / manöverelement


|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 8 x LED, gul  |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

### Elektrisk anslutning - Anslutning


Anslutning: 1 x M16; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



## Splitbox

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

## Anslutning



## Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

