


Y-anlutningskabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

63

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt A


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Y-anlutningskabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt B

kabel: 0,15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning - hankontakt C

kabel: 0,15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad

