


E11232



Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0005H08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	2; (...40 °C)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	310,3
Mått	[mm]	28 x 15 x 38
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E11232



Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0005H08


Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;

Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	vit