

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

AVDAA031--S0020A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	skruv
	Etikett

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt


AVDAA031--S0020A03

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PUR



Anslutning



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 GN/YE = blå
 grönn/gul