




Anslutningskabel hona

ADOGB050PLS0005E05



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC
Max. strömbelastning totalt	[A]	5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	498,2
Mått	[mm]	24 x 24 x 50
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		TPU

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: TPU




E11246



Anslutningskabel hona

AD0GB050PLS0005E05

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
GY =	blå
WH =	grå
	vit