


E11248



Anslutningskabel hona

ADOAA050MSS0005H04



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	165,2
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E11248



Anslutningskabel hona

ADOAA050MSS0005H04

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit