


E11251



Anslutningskabel hona

ADOGA050MSS0010H04



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

312,402

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11251



Anslutningskabel hona

ADOGA050MSS0010H04

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit