


E11252



Lös honkontakt

SDOAH040VASFKPG



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

28,2

Mått

[mm]

39 x 19 x 31

Material

PBT

Gjuten-body material

PBT

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11252



Lös honkontakt


SDOAH040VASFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad



Anslutning

