



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH050MSS0002H05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 42

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11253



Anslutningskabel med hankontakt


ASTGH050MSS0002H05

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
WH =	vit
YE =	gul