


Konfektionierbar hankontakt

SSTGF040MSSFKPG



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	11,2
Mått	[mm]	12 x 12 x 50
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Konfektionierbar hankontakt

SSTGF040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 0,14...0,5 mm²; Mantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

