E11265

Anslutningskabel

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E11265

Anslutningskabel

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm