


Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Elektriska data

Anslutningsspänning	[M]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	22,6
Anslutningsgंगा		M20
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad



E11293



Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit