


Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Elektriska data

Anslutningsspänning	[M]	< 45 AC / < 70 DC
---------------------	-----	-------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	19,6
------	-----	------

Anslutningsgंगा	M20
-----------------	-----

Material	Mässing förnicklad
----------	--------------------

Gjuten-body material	Mässing, förnicklad
----------------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad





Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit