


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030VAS0001A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC076

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...70

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 41,5

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030VAS0001A03

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Anslutning

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
 blå