


Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010H08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------------	-----	-------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	618,1
------	-----	-------

Mått	[mm]	15 x 15 x 43
------	------	--------------

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E11311



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010H08

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Färgkodning enligt
DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	vit