


E11315



Adapter hankontakt

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC/DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	27,3
Mått	[mm]	18 x 18 x 19
Anslutningsgänga		M20
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E11315



Adapter hankontakt


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: ...0,6 Nm; gänga M20
Åtdragningsmoment: ...2 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
WH =	vit
YE =	gul