


Anslutningskabel

VDOG030MSS0001H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutningskabel

VDOGF030MSS0001H03STGF030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm

