


Anslutningskabel

VDOAF030MSS0001H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutningskabel

VDOAF030MSS0001H03STGF030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm

