




Anslutningskabel

VDOGH030MSS00,3H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC255
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation	
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 68
Mekaniska data	
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad
Anmärkning	
Förpackning	1 antal



Anslutningskabel

VDOGH030MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

