


Anslutningskabel

VDOAF040MSS00,3H04STGF040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC300

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel

VDOAF040MSS00,3H04STGF040MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm

