


E12400



Anslutningskabel hona

ADOGH080VAS0015E08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	929
Mått [mm]	15 x 15 x 46
Material	PVC
Gjuten-body material	PVC
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E12400



Anslutningskabel hona

ADOGH080VAS0015E08

Elektrisk anslutning

kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Färgkodning enligt
DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	vit